

**DS2**



研磨や溶接作業での粉じん対策に最適！

# 使い捨て式 防じんマスク

国家検定DS2規格合格品

メタルフリー

全周接顔布

選べる2種類

1箱10枚入

排気弁付きで、マスク内の熱や湿気を効率的に排出し、長時間の使用でも快適です。(NR9700Vのみ)

金属部品を一切使用していないので、**廃棄が簡単!**

柔らかい接顔布が  
**顔にしっかりと密着。**



内部空間が広く、**呼吸がしやすい!**



NR9700V

排気弁付

**アジャスター付き**でしめひもの長さを簡単に調整可能。



しめ紐調整  
アジャスター



NR9700

# 使い捨て防じんマスク

NR9700

C/S：10枚入/箱×12  
 サイズ：フリーサイズ  
 国家検定番号：第TM844号  
 型式名称：9700-DS2



性能表	
粒子捕集効率	95.0% 以上
吸気抵抗値	50Pa 以下
排気抵抗値	50Pa 以下
吸気抵抗上昇値	160Pa 以下
ぬれ抵抗値	49Pa 以下
二酸化炭素濃度上昇値	1.0% 以下
排気弁の作動気密	-
しめひも取付け部分及びしめひも	10N 以上
重量	20g 以下
使用限度時間	16 時間

※社内基準値

漏れ率 (規格第7条第3項第3号)		
唇の幅(cm)	鼻根	
	おとがい距離(cm)	漏れ率(%)
3.5~4.5	10.5~11.5	3.93
	11.5~12.5	0.81
	12.5~13.5	2.51
4.5~5.5	10.5~11.5	0.54
	11.5~12.5	0.59
	12.5~13.5	0.37
5.5~6.5	13.5~14.5	0.52
	11.5~12.5	1.87
	12.5~13.5	0.45
	13.5~14.5	0.54

※社内測定値

このマスクは国家検定DS2規格に合格した製品です。

# 使い捨て防じんマスク 排気弁付

NR9700V

C/S：10枚入/箱×12  
 サイズ：フリーサイズ  
 国家検定番号：第TM869号  
 型式名称：9700-DS2V



性能表	
粒子捕集効率	95.0% 以上
吸気抵抗値	70Pa 以下
排気抵抗値	70Pa 以下
吸気抵抗上昇値	160Pa 以下
ぬれ抵抗値	49Pa 以下
二酸化炭素濃度上昇値	1.0% 以下
排気弁の作動気密	15秒以上
しめひも取付け部分及びしめひも	10N 以上
重量	20g 以下
使用限度時間	16 時間


※社内基準値

漏れ率 (規格第7条第3項第3号)		
唇の幅(cm)	鼻根	
	おとがい距離(cm)	漏れ率(%)
3.5~4.5	10.5~11.5	0.125
	11.5~12.5	0.282
	12.5~13.5	0.084
4.5~5.5	10.5~11.5	0.260
	11.5~12.5	0.902
	12.5~13.5	0.047
5.5~6.5	13.5~14.5	0.605
	11.5~12.5	1.035
	12.5~13.5	0.286
	13.5~14.5	0.278

※社内測定値

このマスクは国家検定DS2規格に合格した製品です。


## 装着方法



1 図のように鼻当てが前にくるようにしめ、ひもが下にたれるように持ちます。



2 片手でマスクを押さえながら下のしめひもを首のまわりにつけ、次に上のしめひもを頭上後頭部につけて下さい。



3 アジャスターを使って、上下のしめひもの長さを調整できます。



4 両手でマスク全体を覆い、息を吐きながら空気の漏れをチェックして、密着の良い場所にマスクを合わせます。

※マスクは着用 of 都度、しっかりとフィットしていることを確認してください。空気が漏れる場合は、マスクの着用位置とヘッドバンドを調整してください。



この防じんマスクは粒子状の物質を防ぐもので、有毒ガスや蒸気を防ぐものではありません。この防じんマスクで誤った使用をされますと健康に障害を及ぼしたり生命を脅かすことがありますので、商品付属の説明書を良くお読みの上、ご使用下さい。

輸入販売元

**NiKKO**  
 日光物産株式会社  
 URL <https://www.nikko-bussan.com/>

- < 大阪営業所 > 〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町3-4-1 NANKAI 備後町ビル3F  
 TEL / 06-6205-0055 FAX / 06-6205-0066
- < 倉敷営業所 > 〒712-8065 岡山県倉敷市水島西千島町1-3  
 TEL / 086-476-2500 FAX / 086-448-2300
- < 東京営業所 > 〒101-0038 東京都千代田区神田美倉町4 美倉ビル5F  
 TEL / 03-6231-0966 FAX / 03-6231-0963
- < 千葉営業所 > 〒260-0851 千葉県千葉市中央区矢作町407-4  
 TEL / 043-223-5050 FAX / 043-224-5890

お問い合わせはこちら

製造元  
 MAKRITE INDUSTRIES INC.

\*商品の仕様規格などは予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。\*印刷物ですので、商品のカラーは実際と若干異なる場合があります。